

X04 CW05

Tiltrotator 2-4 ton

Een Steelwrist tiltrotator voor de kleine graafmachines

Steelwrist kleine tiltrotators zijn ontwikkeld met een focus op flexibiliteit, bouwhoogte en een laag eigen gewicht, dat zo belangrijk is voor compacte graafmachines. Met een CW snelwissel aan de onderzijde van de tiltrotator wordt deze altijd direct aan de stick gemonteerd. Met de gietstalen structuur kan het gewicht worden verminderd, terwijl de sterkte is gemaximaliseerd. Alles wat u nodig hebt om uw werk te vergemakkelijken.

De wormwiel-behuizing, de ophanging en snelwissel standaard van massief gegoten staal. Voorzien van geharde pennen en cilinderstangen en centrale smering als optie. Geleverd met een besturingssysteem welke past aan uw graafmachine, ongeacht deze nu een of meerdere dubbelwerkende hydrauliek functie's heeft. *De X06 is niet leverbaar met CW snelwissel*



Afmetingen

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Breedte (Mm) | 314 |
| Lengte (Mm) | 586 |
| Hoogte (opbouwhoogte) van (Mm) | TBD |
| Breedte cilinders (Mm) | TBD |
| Gewicht van (Kg) | 120 |

Technische specificatie's

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Aanbevolen machine gewicht (T) | 2-4 |
| Bovendeel | Direct Fit |
| Tiltrotator-snelwissel | CW05 |
| Maximale kantelhoek (graden) | 45 |
| Flow (liters / min) | 20-40 |
| Werkdruk (bar) | 180-210 |
| Exte functie's zonder grijper | 1 |
| Extra functie's met grijper | 0 |
| Rotatie snelheid (R / m) | 8 |
| Rotatie moment (KNm) | 2,7 |
| Kantelkracht (KNm) | 6,5 |
| Wormwiel smering | Vet |

Handleidingen en tekeningen

User Manual XCG2